

2025年4月

お客様各位

セコムアルファ株式会社

保守部品に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社商品のご愛顧、お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の厨房用自動消火システム「トマホークジェット」「トマホークジェット・アクア」は販売開始より40年以上が経過し様々な厨房へ提供してまいりました。その間、数回のモデルチェンジを行うと同時に、旧型の保守部品については、システムの維持管理ができるよう可能な限り在庫の確保に務めてきました。しかしながら、既に部品の在庫が無く保守対応が困難なものもございます。

ご使用いただいているシステムの保守部品に関しましてご不明な点がございましたら、お手数をおかけいたしますが下記の問い合わせ先にご連絡いただくか、または弊社担当支店までお問い合わせください。

何卒、事情ご賢察のうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。

謹白

記

【お問い合わせ】

本社営業本部 03-3351-5374

受付時間： 平日 9:00～18:00（土休日は除く）

※トマホークジェットの変遷表は別紙をご覧ください。

尚、保守部品の在庫が無く、保守対応ができない場合は最新システムへのリニューアルをご提案申し上げますので、是非ご検討賜りたくお願い申し上げます。

以上

【別紙】トマホークジェットの変遷

| 世代 | 第1世代 | 第2世代 | | | | 第3世代 | | 第4世代 | | 第5世代 | 第6世代(現行型) | | | |
|------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--|---|--|
| | トマホークジェット1.0 | トマホークジェット2.0 | トマホークジェット2.1 | トマホークジェット2.11 | トマホークジェット2.2 | トマホークジェット3.0 | トマホークジェット3.1 (トマホークジェットアーク) | トマホークジェット4.0 | トマホークジェット4.1 | トマホークジェット5.0 | トマホークジェット6.0 | | | |
| 販売時期 | 79.11 ~ 83.2 | 83.2 ~ 86.10 | 83.10 ~ 87.5 | 87.5 ~ 88.3 | 88.3 ~ 92.7 | 92.7 ~ 94.8 | 94.8 ~ 98.4 (94.8 ~ 00.6) | 98.4 ~ 03.8 | 03.8 ~ 17.09 | 17.7 ~ 25.3 | 2025.4 ~ | | | |
| 電源 | AC100V | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | | | |
| 起動方式 | ソレノイドタイプ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | イニシエータ | | | |
| BOX | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | SUS | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | 塗装 | | | |
| 消火剤 | 3.5kg粉末 | 3kg粉末・6kg粉末 | 6kg粉末 | 6.5kg粉末 | 6.5粉末 | 3.5L強化液 | 3.5L強化液 | 3.5L強化液 | 3.5L強化液 | 3.5L中性強化液 | 3.5L強化液 | | | |
| | 3.5kg粉末 | | 1.5L、3L強化液 | 1.5L、3L強化液 | 1.5L、3L強化液 | | | | | | | | | |
| ポンペ | 加圧 | 加圧・蓄圧 | 加圧・蓄圧 | 加圧・蓄圧 | 加圧・蓄圧 | 蓄圧 | 蓄圧 | 加圧 | 加圧 | 蓄圧 | 加圧 | | | |
| センサー | ファイヤー式(ダクト内) | ガラス玉センサー(火元)、定温式センサー(ダクト内) | | | | | サーミスタ式センサー | | | | | | | |
| |   |    <p>●3LR-1,2/3LF/6.5D用 (W)270%×(H)700%×(D)200%</p>  <p>●リモートスイッチ (W)72%×(H)117%×(D)42%</p> <p>BOXの高さ寸法 700mm</p> | | | | | <p>●SUS製</p>  <p>●塗装製</p>  <p>●2台用ボックス (W)520%×(H)700%×(D)170%</p>  <p>手動起動スイッチ RS-W0020</p> | | <p>パネルがグレー:表示灯が横並び</p>  <p>4台用ボックス W820×H500×D213</p>   <p>手動起動スイッチ RS-W0040</p> <p>BOXの高さ寸法 500mm</p> | | <p>表示灯が縦並び</p>  <p>2台用ボックス W500×H500×D211</p>   <p>手動起動スイッチ RS-W0050</p> | | <p>パネルが白:表示灯が横並び</p>  <p>2台用ボックス W480×H500×D213</p>   <p>手動起動スイッチ RS-W0050</p> | |